

Garant**Borestang, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,8 mm
Serie	QuickTurn
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	PSDNN 2525M12
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Knæledsskrue	259018 2
Underlægsplade	259031 20
Skaftstørrelse	25 mm
Fjedersæt	259044 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	29 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder