

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/10**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 931305 1000/10 |
| GTIN | 4062406063542 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------|
| Nyttehøjde | 900 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |

| | |
|---|---------------|
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Antal døre | 0 |
| Vægt | 223 kg |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Skuffer, nyttebredde i G | 36 |
| Antal skuffer | 10 |
| Skuffer, nyttebredde | 900 mm |
| Højde | 1000 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Nytteøjde for skuffer | 900 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×24 |
| Skuffer, nyttedybde i G | 24 |
| Skuffer, nyttedybde | 600 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads | nej |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 36x24G |
| Produkttype | Værktøjsskab |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm | 931353 250 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm | 931353 75 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm | 931353 125 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm | 931353 200 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 50 mm | 931353 50 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm | 931353 100 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm | 931353 300 |
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm | 931353 150 |
| Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm | 931335 1000 |