

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1250/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931315 1250/7
GTIN	4062406063634
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde i G	24

Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttehøjde	1150 mm
Antal døre	0
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	36
Vægt	201 kg
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Antal skuffer	7
Højde	1250 mm
Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Bredde	1000 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×24G

Produkttype

Værktøjsskab

**Tilbehør**

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931355 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931355 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931355 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931355 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931355 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931355 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931355 250
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931335 1250