

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931315 1000/7
GTIN	4062406063603
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×28G, med skuffer 36×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×24

Højde: 1000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm
 Nyttehøjde for skuffer: 900 mm
 Skuffer, nyttebredde: 900 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	900 mm
Højde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Antal skuffer	7
Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Antal døre	0
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Vægt	181 kg
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931355 150
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931355 100
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931355 125
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931355 200
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931355 75
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931355 250
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931355 300
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	931335 1000