

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 800mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931335 800
GTIN	4062406063702
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Passer til:**

Skuffer nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

**Bemærk:**

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	700 mm
Vægt	45 kg
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Nyttehøjde	700 mm
Bredde	1000 mm
Bredde i G	40
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------