

Garant GRIDLINE

Skuffe 75 kg, 36×24G, Skuffefronthøjde: 50mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931353 50
GTIN	4062406063740
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 40×28G nr. 931335.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	36×24
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttehøjde	25 mm
Vægt	14 kg
Fronthøjde	50 mm
Nyttebredde i G	36
Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Værktøjsskab

Nyttebredde	900 mm
Nyttedybde	600 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951032 36
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 36	951030 36