

Garant GRIDLINE

Skuffe 75 kg, 20×20G, Skuffefronthøjde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930533 150
GTIN	4062406063931
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 24×24G nr. 930525.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	150 mm
Nyttehøjde	125 mm
Vægt	11 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttebredde i G	20
Nyttedybde i G	20

Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttebredde	500 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951032 20
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951030 20
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10