


Garant GRIDLINE

Skuffe 75 kg, 26×20G, Skuffefronthøjde: 125mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930633 125
GTIN	4062406063993
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 30×24G nr. 930625.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	125 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Nyttehøjde	100 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Vægt	13 kg
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	26

Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttedybde	500 mm
Nyttebredde	650 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951030 26
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951032 26
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950350 75/3