

Garant GRIDLINE

Skuffe 75 kg, 26×20G, Skuffefronthøjde: 75mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 930633 75 |
| GTIN | 4062406063979 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 75 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 30×24G nr. 930625.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nyttehøjde | 50 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Fronthøjde | 75 mm |
| Vægt | 12 kg |
| Skuffer, nytteflade i G | 26×20 |
| Nyttebredde i G | 26 |
| Nyttedybde i G | 20 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Brugsområde | Værktøjsskab |
| Nyttedybde | 500 mm |
| Nyttebredde | 650 mm |
| med separat oplåsning af skuffer | nej |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 26×20G |
| Produkttype | Skuffe |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26 | 951032 26 |
| Gribelisterendekapper 20 dele Type 10 | 951025 10 |
| Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26 | 951030 26 |