

Garant GRIDLINE

**Skuffe 200 kg, 26×20G, Skuffefronthøjde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930635 150
GTIN	4062406064075
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 200 kg.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 30×24G nr. 930625.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par førings Skinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	26×20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Vægt	15 kg
Fronthøjde	150 mm
Nyttehøjde	125 mm
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	20

Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951030 26
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 26	951032 26