

**Kardanled 1/4 tomme, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	633520 1/4
GTIN	4062406064457
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.

**Norm:**

**DIN 3123-C 6,3**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til :**

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 38 mm

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	38 mm
med QuickRelease	nej
Produkttype	Kardanled

