

**HOLEX®****Topnøglesortiment 1/4"-firkant 12 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

630067 6

GTIN

4062406064518

Artikelklasse

62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Anvendelse:**

Til skruer/møtrikker gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 631020 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Forlængere: 1 stk. nr. 632420 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633520

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632300

Opbevaring i: Stålpladekasse

Materiale: Krom-vanadium-stål

Længde: 184 mm

Bredde: 82 mm

Højde: 32 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøglevideområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Materiale	Krom-vanadium-stål
Emballage	Stålpladekasse
Længde	184 mm
Bredde	82 mm
Højde	32 mm
Overflade	matforkromet

## Tilbehør

6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631020 5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631020 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631020 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631020 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631020 7
Kardanled 1/4 tomme Type	633520
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631020 5,5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632420 150
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631020 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631020 4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631020 8
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver	632300