

Garant**Kardanled, 1/2 tomme, Type: 1/2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 641629 1/2 |
| GTIN | 4062406064440 |
| Artikelklasse | 61A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Driv- og forbindelsesdelen kan samles "blindt" i kraft af forsænket indvendig firkant, hvælvet udvendig firkant samt fire klikriller.

Norm:**DIN 3123-C 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------|
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Hel længde | 67,5 mm |
| med QuickRelease | nej |
| Produkttype | Kardanled |

