

Garant GRIDLINE

**Skuffe 200 kg, 20×24G, Skuffefronthøjde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931045 125
GTIN	4062406064730
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 200 kg.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 24×28G nr. 931035.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Vægt	14 kg
Fronthøjde	125 mm
Nyttehøjde	100 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Nyttedybde i G	24
Nyttebredde i G	20
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttebredde	500 mm
Nyttedybde	600 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×24G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

Etiketsæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951030 20
PVC-afdækning til gribelister, sæt10 dele Skuffer, nyttebredde i G 20	951032 20
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10