

Garant**Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	32 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Holdeboring-Ø	16 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Maks. udv. Ø D_{maks}	44 mm
Antal skær Z	3
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP