


Garant GRIDLINE

Skuffe 200 kg, 56×24G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931555 200
GTIN	4062406065072
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Bæreevne 200 kg.

Passer til:

Værktøjsskabskabinet 56×24G nr. 931535.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Bemærk:

Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Nyttehøjde	175 mm
Fronthøjde	200 mm
Vægt	29 kg
Skuffer, nytteflade i G	56×24
Nyttedybde i G	24

Nyttebredde i G	56
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde	1400 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	56×24G
Produkttype	Skuffe

Tilbehør

Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 56	951032 56
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 56	951030 56