

Garant**Værkstedsskydelære med finindstilling, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415090 300
GTIN	4062406065102
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala til nem aflæsning ved indvendige og udvendige målinger. Direkte aflæsning af det indvendige mål takket være ekstra skala. Med finindstilling. Med låseskrue. Str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Stabil boks
Måleområde	0 - 300 mm
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Kæbelængde	90 mm
Kalibrering	A1
Deling	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	± 0,05 mm
Finindstilling	ja
Målespidser	ja
Måleværktøj	analog

Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300