

**Garant****Værkstedsskydelære med finindstilling, Måleområde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415090 500
GTIN	4062406065218
Artikelklasse	40Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala til nem aflæsning ved indvendige og udvendige målinger. Direkte aflæsning af det indvendige mål takket være ekstra skala. Med finindstilling. Med låseskrue. Str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbelængde	150 mm
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Deling	1/20 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleområde	0 - 500 mm
Norm	ISO 13385
Måleafvigelse E MPE	± 0,07 mm
Finindstilling	ja
Målespidser	ja
Måleværktøj	analog

Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Værkstedsskydelære

**Services**

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500