

Garant**Værkstedsskydelære med finindstilling, Måleområde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415090 750
GTIN	4062406065225
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala til nem aflæsning ved indvendige og udvendige målinger. Direkte aflæsning af det indvendige mål takket være ekstra skala. Med finindstilling. Med låseskrue. Str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 750 mm
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Deling	1/20 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Stabil boks
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	150 mm
Måleafvigelse E MPE	± 0,10 mm
Finindstilling	ja
Målespidser	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX

Produkttype

Værkstedsskydelære

ServicesKalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 1000 mm

021000 1000

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks.
måleområde 1000 mm

021010 1000