

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	16 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Midterforskydning L ₃	15 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
ISO-kode holder	E25S SCLCR/L12
Mindste forborings-Ø D _{min}	30 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500