

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L_1	16 mm
ISO-kode holder	E25S SCLCR/L12
Spændehøjde L_2	24 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	30 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	250 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Midterforskydning L_3	15 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500