

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 1500/10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930705 1500/10
GTIN	4062406065638
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Højde: 1500 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 1400 mm

Nyttehøjde for skuffer: 1400 mm
 Skuffer, nyttebredde: 900 mm

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Dybde	600 mm
Bredde	1000 mm
Højde	1500 mm
Vægt	234 kg
Antal skuffer	10
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	1400 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Antal døre	0
Nyttehøjde	1400 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	36
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1500 mm	930735 1500
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930743 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930743 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930743 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930743 250
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930743 300
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930743 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930743 75