

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 1500/9**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930705 1500/9
GTIN	4062406065621
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	9
Antal døre	0

Nyttehøjde	1400 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Dybde	600 mm
Nyttehøjde for skuffer	1400 mm
Vægt	224 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	1500 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Bredde	1000 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	36
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930743 150
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1500 mm	930735 1500
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930743 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930743 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930743 250