

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 1500/10**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 930715 1500/10 |
| GTIN | 4062406065690 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Højde: 1500 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 1400 mm
 Nyttehøjde for skuffer: 1400 mm
 Skuffer, nyttebredde: 900 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------|
| Vægt | 234 kg |
| Antal skuffer | 10 |
| Nyttehøjde | 1400 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Antal døre | 0 |
| Dybde | 600 mm |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 900 mm |
| Nyttehøjde for skuffer | 1400 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 50 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 75 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 100 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 125 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 150 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 150 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 250 mm |
| Skuffer, fronthøjde | 300 mm |
| Højde | 1500 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 36×20 |
| Skuffer, nyttebredde i G | 36 |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads | nej |

| | |
|------------------------------------|--|
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 36x20G |
| Produkttype | Værktøjsskab |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm | 930745 100 |
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm | 930745 75 |
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm | 930745 300 |
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm | 930745 125 |
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm | 930745 150 |
| Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 250 mm | 930745 250 |
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1500 mm | 930735 1500 |
| Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm | 930743 50 |