

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 46×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestyktet værktøjsskab 50×28G, med skuffer 46×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet. Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1250 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Skuffer, nytte flade i G	46×24
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Antal skuffer	8

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	1150 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Dybde	700 mm
Vægt	203 kg
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	46
Antal døre	0
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	700 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	46x24G
Produkttype	Værktøjsskab

---

**Tilbehør**

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931453 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931453 100
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931435 800