

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 46×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931415 1000/10
GTIN	4062406065775
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 50×28G, med skuffer 46×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet. Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1000 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal døre	0

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal skuffer	10
Dybde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Bredde	1250 mm
Skuffer, nyttebredde	1150 mm
Skuffer, nyttebredde i G	46
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	900 mm
Vægt	256 kg
Skuffer, nytteflade i G	46×24
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	46x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931455 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931455 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931455 150
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931455 250
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931455 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931455 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931455 300
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931435 1000