

bimos

Drejetaburet, PU-skum, med fødder og fodring**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965397
GTIN	4016849295633
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i robust PU-skum.
Fodkryds-Ø 680 mm. Højdejusterbart fodkryds.
Sæde-Ø 350 mm.

Norm:**DIN 68877**

Bæreevne, stol: 120 kg
Højdeindstillingsområde: 570 - 850 mm
Sæde-Ø: 350 mm
Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Farve, sædemateriale	sort
Understel, udførelse	Femarmet fod

Materiale, sædeflade	PU-skum
Sæde-Ø	350 mm
Norm	DIN 68877
Materiale, fodkryds	Kunststof
Bæreevne	120 kg
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Fodkryds-Ø	680 mm
Højdeindstilling, type	Ringudløser
Serie	Base-Tec
Udførelse	høj siddehøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	570 - 850 mm
Produkttype	Skammel

Tilbehør

Fødder (1 sæt = 5 stk.)	963188
-------------------------	--------