

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	E25S SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{\min}	32 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Midterforskydning L_3	16 mm
Udhængslængde L_1	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500