

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E25S SDQCR/L11
Samlet længde L	250 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Spændehøjde L ₂	24 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Udhængslængde L ₁	200 mm
Midterforskydning L ₃	16 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500