

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	E25S SDQCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Udhængslængde L_1	200 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Midterforskydning L_3	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	250 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Spændehøjde L_2	24 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500