

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 46×24G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931435 1500
GTIN	4062406066147
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 50×28G, passende til skuffer 46×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal døre	0
Bredde	1250 mm
Nyttehøjde for skuffer	1400 mm
Højde	1500 mm

Nyttehøjde	1400 mm
Vægt	76 kg
Bredde i G	50
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	46×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------