

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 46×24G, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931435 1250
GTIN	4062406066130
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 50×28G, passende til skuffer 46×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Højde	1250 mm
Bredde	1250 mm
Dybde	700 mm
Antal døre	0
Nyttehøjde	1150 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Vægt	67 kg
Bredde i G	50
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	46×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------