

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 46×24G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931435 1000
GTIN	4062406066123
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 50×28G, passende til skuffer 46×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Vægt	59 kg
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Højde	1000 mm
Antal døre	0
Nyttehøjde	900 mm
Bredde	1250 mm

Dybde	700 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	28
Bredde i G	50
Udførelse	til egen bestykning
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal udtrækshylder	0
Antal skuffer	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	46×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------