


Garant GRIDLINE

**Skuffe 75 kg, 46×24G, Skuffefronthøjde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931453 75
GTIN	4062406066154
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på gentagne gange.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Bæreevne 75 kg.

**Passer til:**

Værktøjsskabskabinet 50×28G nr. 931435.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	50 mm
Vægt	19 kg
Skuffer, nytteflade i G	46×24
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Fronthøjde	75 mm
Nyttebredde i G	46

Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttebredde	1150 mm
Nyttedybde	600 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	46×24G
Produkttype	Skuffe

## Tilbehør

PVC-afdækning til gribelister, sæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 46	951032 46
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Etiketsæt 10 dele Skuffer, nyttebredde i G 46	951030 46