

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 56×24G, Højde mm / antal skuffer: 1250/10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931505 1250/10
GTIN	4062406066222
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 60×28G, med skuffer 56×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet. Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Antal skuffer	10
Skuffer, nyttebredde	1400 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24

Nyttehøjde for skuffer	1150 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	56×24
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Højde	1250 mm
Nyttehøjde	1150 mm
Skuffer, nyttebredde i G	56
Vægt	326 kg
Bredde	1500 mm
Skuffer, nytte dybde	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnavnsegenskab	56x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931555 150
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931555 300
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931555 75
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931555 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931555 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931555 125
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931555 250
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1250 mm	931535 1250