

Garant GRIDLINE

Værktøjsskabskabinet til skuffer, 56×24G, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 931535 1250 |
| GTIN | 4062406066246 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsskabskabinet i 60×28G, passende til skuffer 56×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931555; 931556.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Nyttehøjde for skuffer | 1150 mm |
| Dybde i G | 28 |
| Antal døre | 0 |
| Vægt | 84 kg |
| Bredde | 1500 mm |
| Dybde | 700 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nyttehøjde | 1150 mm |
| Bredde i G | 60 |
| Højde | 1250 mm |
| Udførelse | til egen bestykning |
| Maks. bæreevne | 4000 kg |
| Antal skuffer | 0 |
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |
| Skuffeutdræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 56×24G |
| Produkttype | Skabskabinet |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|