

Garant**Fræsehovedadapter konisk, SK 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301143 22
GTIN	4045197702722
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	22 mm
Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Udvendig Ø D	80 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	155 mm

Vægt	5,8 kg
Spænde-Ø D ₁	22 mm
Adapter	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50