

**Garant****Fræsehovedadapter konisk, SK 40 A = 300, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301134 16
GTIN	4045197702593
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Med Balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.
- Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

**Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.**

**Fordel:**

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlig forøgelse af tilspændingen!

**Leveringsomfang:**

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Udvendig Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 17 mm

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	17 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	50 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	255 mm
Vægt	3,7 kg
Adapter	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolte Mazak, tætnet, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 40 SK	308820 40
	308802 40

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40