

**Garant****Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 12/1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 12/1
GTIN	4045197702647
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	12 mm
Udhængslængde $L_1$	28 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Antal skær Z	1
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	6,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	22 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	21 mm

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,09 grader
$\varnothing D_3$	9 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP