


**Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Indvendig køling: nej

Skaft: Cylindrisk skaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 6 mm

Antal bor: 51

Bor i stigende størrelse: 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal bor	51
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Borområde	1 - 6 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Tilbehør

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbor HSS valset N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8