

Garant**Fræsehovedadapter konisk, SK 50 A = 400, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301145 27
GTIN	4045197702791
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskruer og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Udragende længde, A-mål: 400 mm

Udvendig Ø D: 80 mm

Ø D₂: 58 mm

Fræsedornslængde L₄: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Udragende længde, A-mål	400 mm

Udvendig Ø D	80 mm
Ø D ₂	58 mm
L ₂	355 mm
Vægt	10,6 kg
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 50 A = 400
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm	309840 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50