

Garant**DCGT 04T002, Type: HB7125-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VF
Type	HB7125-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,05 - 0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,1 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 04T002

Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning