

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	5,6 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Samlet længde L	80 mm
Midterforskydning $L_3$	3 mm
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	E0408F SDUCR/L04
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Halsbredde $L_4$	4 mm
Hovedlængde $L_1$	26 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Nyttedybde T	1,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500