

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Mindste forborings-Ø D_{min}	5,6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Samlet længde L	80 mm
Hovedlængde L_1	26 mm
Halsbredde L_4	4 mm
ISO-kode holder	E0408F SDQCR/L04
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Plattestørrelse	4 mm
Midterforskydning L_3	3 mm
Nyttedybde T	1,1 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500