

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	E0408F SDQCR/L04
Samlet længde L	80 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Halsbredde L <sub>4</sub>	4 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Midterforskydning L <sub>3</sub>	3 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Plattestørrelse	4 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
Nyttedybde T	1,1 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500