

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	93 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	A10H SDXCR/L04
Hovedlængde L ₁	22 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Midterforskydning L ₃	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12,5 mm
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500