

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Plattestørrelse	4 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Hovedlængde L_1	22 mm
ISO-kode holder	A10H SDXCR/L04
Midterforskydning L_3	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500