

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	7,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Samlet længde L	80 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	5,2 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Halsbredde L_4	4 mm
Plattestørrelse	4 mm
ISO-kode holder	A0408F SDQCR/L04
Hovedlængde L_1	15 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Midterforskydning L_3	2,6 mm
Nyttedybde T	1,1 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500