

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A0408F SDQCR/L04
Midterforskydning L ₃	2,6 mm
Halsbredde L ₄	4 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Plattestørrelse	4 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	5,2 mm
Samlet længde L	80 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Spændehøjde L ₂	7,5 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 04T0..
Nyttedybde T	1,1 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500