

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0408/04mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260342 0408/04 |
| GTIN                | 4062406066802  |
| Artikelklasse       | 21T            |

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Mindste forborings-Ø $D_{\min}$ | 5,2 mm           |
| Halsbredde $L_4$                | 4 mm             |
| Midterforskydning $L_3$         | 3 mm             |
| passende vendeskærsplatter      | DC.. 04T0..      |
| Spændehøjde $L_2$               | 7,5 mm           |
| Samlet længde $L$               | 80 mm            |
| ISO-kode holder                 | A0408F SDUCR/L04 |
| Hovedlængde $L_1$               | 15 mm            |
| Indstillingsvinkel $\kappa$     | 93 grader        |
| Vendeplatteskruesæt             | 269028 26        |
| Plattestørrelse                 | 4 mm             |
| Nyttedybde $T$                  | 1,5 mm           |
| Skaft-Ø $D_s$                   | 8 mm             |
| Norm                            | Fabriksstandard  |
| Indsatstype                     | højre            |
| Indv. drejedybde op til         | 3×D              |
| Indvendig køling                | ja               |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang                        |

---

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX5             | 674248 TX5 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |